

MUSE

Collection of inspiration



M-182 RDC

STEREO-RADIO MIT CD-PLAYER UND KASSETTENREKORDER

CD/CD-R/CD-RW kompatibel
UKW-Stereo/MW-Analogtuner
Einzel-Kassettenrekorder
Aufnahme von CD und Radio

FUNKTIONEN

LED-Display
Programmierbare CD-Titel
Wiederholung 1 / alle
Kassettenrekorder
Schwenkbare UKW-Teleskopantenne

ANSCHLÜSSE

Aux-Eingang (3,5 mm)

SPANNUNGSVERSORUNG

AC: 230 V ~ 50 Hz mit abnehmbarem Netzkabel
DC: 6 x 1,5 V LR14 / UM2 / C Typ Batterien
(gehören nicht zum Lieferumfang)

PRODUKT

120 mm (H) x 203 mm (B) x 260 mm (L)
Gewicht Netto: 1.7 kg

VERPACKUNG

155 mm (H) x 241 mm (B) x 295 mm (L)
Gewicht Brutto: 2.12 kg
Code: 3700460205140

UMKARTON

4 Stück
330 mm (H) x 310 mm (B) x 510 mm (L)
Gewicht Brutto: 9,1 kg
Code: 13700460205147

CONTAINERLADUNG

20 Fuß: 2140 Stück
40 Fuß: 4360 Stück
40 Fuß HQ: 5160 Stück

RADIO CD ESTEREO GRABADOR DE CASSETTE

CD/CD-R/CD-RW compatible
FM / MW Radio analogica
Grabador de cassette
Graba desde CD o radio

FUNCIONES

Pantalla LED
CD Canciones programables
Función Repetir una/todas
Reproductor de Cassette
Antena FM telescopica

CONEXIONES

Entrada Auxiliar Jack 3,5mm

ALIMENTACIÓN

AC : 230V ~ 50Hz con cable retractil
DC : 6 x 1,5V tipo LR14 / UM2 / "C" (no incluidas)

PRODUCTO

120 mm (H) x 203 mm (P) x 260 mm (L)
Peso neto: 1.7 kg

CAJA INTERIOR

155 mm (H) x 241 mm (P) x 295 mm (L)
Peso bruto: 2.12 kg
Codigo: 3700460205140

CAJA DE EXPORTACIÓN

4 piezas
330 mm (H) x 310 mm (P) x 510 mm (L)
Peso bruto: 9,1 kg
Codigo: 13700460205147

CAJA DE EXPORTACIÓN

20 ft: 2140 piezas
40 ft: 4360 piezas
40 ft HQ: 5160 piezas