

MUSE

Collection of inspiration



M-152 RC

TRAGBARER RADIO KASSETTENRECORDER

UKW / MW-Analogradio
Tragbarer Kassettenrekorder

FUNKTIONEN

UKW-Schwenkstabantenne
Drehlautstärkereglern
Bandauswahl
Tragegriff
Eingebauter 3" Lautsprecher
Eingebautes Mikrofon

ANSCHLÜSSE

AUX-Eingang (3,5 mm)

NETZTEIL

Wechselstrom: 230V-50Hz mit abnehmbarem Netzkabel
DC: 6 x 1,5 V Typ LR14 / UM2 / „C“ (nicht enthalten)

PRODUKT

160 mm (H) x 93 mm (B) x 270 mm (L)
Nettogewicht: 1,29 kg

EMBALLAGE

205 mm (H) x 136 mm (B) x 327 mm (L)
Bruttogewicht: 1,56 kg
EAN 3700460206826

EXPORTKARTON

4 Stück
339 mm (H) x 295 mm (B) x 423 mm (L)
Bruttogewicht: 6,8 kg
Code: 13700460206823

BEHÄLTERLADUNG

20ft: 2612 Stücke
40ft: 5400 Stücke
40ft HQ: 6480 Stück

RADIO CASSETTE

Grabador portatil
Radio analógica FM/MW
Grabadora de cassette auto stop

CARACTERÍSTICAS

Antena giratoria de FM
Ajuste de volumen giratorio
Selector de rango
Asa de mano
Altavoz de 7,6 cm
Micrófono incorporado

CONEXIONES

Entrada auxiliar (3.5mm)

POTENCIA

Sector: 230V ~ 50Hz con cable desmontable
Baterías: 6x1,5V tipo LR14 / UM2 / "C" (no incluidas)

PRODUCTO

160 mm (H) x 93 mm (D) x 270 mm (L)
Peso neto: 1,29 kg

CAJA INTERIOR

205 mm (H) x 136 mm (D) x 327 mm (L)
Peso bruto: 1,56 kg
Código: 3700460206826

CAJA EXPORTACION

4 piezas
339 mm (H) x 295 mm (D) x 423 mm (L)
Peso bruto: 6,8 kg
Código: 13700460206823

CONTENEDOR DE CARGA

20 pies: 2612 piezas
40 pies: 5400 piezas
40 pies HQ: 6480 piezas