

MUSE

Collection of inspiration



CD DRAWER



CRADLE



M-1990 DJ

LAUTSPRECHER FÜR DUAL BLUETOOTH PARTY BOX MIT CD UND USB-PORT
 CD, CD-R/RW, MP3-kompatibel
 CD-Tür in Schubladenform
 Farbwechsel von Licht und Strobe-Effekten
 Farblichtprojektion
 Bedientasten mit Lichtringen
 NFC: Auto-Pairing-Funktion
 Ausgangsleistung: 1000W

ANZEIGE
 Weiße LED-Anzeige

FUNKTIONEN
 Bluetooth V4.2, Musik von einem anderen streamen
 Bluetooth-kompatible Gerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone
 Dual Bluetooth
 Griff an der Seite und am Rücken für den einfachen Transport
 Stereo-Kopplung
 Integrierte Dockingstation für Tablet oder Smartphone
 Holzschrank
 Dualquellen DJ-Mix

VERBINDUNGEN
 2.0 USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
 USB-Ladeanschluss
 Aux in 1: 2 x Cinchbuchsen
 Aux in 2: 3,5-mm-Klinke
 2 x MIC-Buchsen
 1 x Guitar-Buchse

NETZTEIL
 Wechselstrom 100-240V ~ 50/60Hz

ZUBEHÖR
 Fernbedienung
 1 Kabelmikrofon
 AUX IN-Kabel (3,5 mm)

PRODUKT
 1057 mm (H) x 348 mm (B) x 356 mm (L)
 Nettogewicht: 17,90 kg

EXPORT KARTON
 1 Stück
 1150 mm (H) x 400 mm (B) x 415 mm (L)
 Bruttogewicht: 21,30 kg
 Code: 3700460206512

CONTAINERLAST
 20 Fuß: 140 Stücke
 40 Fuß: 295 Stücke
 40 Fuß HQ: 350 Stücke

MICRO SISTEMA DOBLE BLUETOOTH CON CD Y PUERTO USB
 Compatible CD, CD-R / RW, MP3
 Mecanismo de CD con cajón
 Luz de humor multicolor + luz estroboscópica
 Proyección de efectos de luz
 Teclas de control iluminadas
 NFC: función de acoplamiento automático
 Potencia de salida: 1000W

PANTALLA
 Pantalla LED blanca

CARACTERÍSTICAS
 Bluetooth V4.2, transmisión de música en streaming desde otro dispositivo habilitado para Bluetooth como un ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente
 Doble bluetooth
 Asas laterales y traseras para facilitar el transporte
 Acoplamiento estéreo
 Cuna integrada para tableta o smartphone
 Encofrado de madera
 Mezclando dos fuentes simultáneas

CONEXIONES
 Puerto USB para reproducir archivos MP3
 Puerto de carga USB
 Entrada auxiliar 1: 2 conectores RCA (izquierda/derecha)
 Entrada auxiliar 2: zócalo de 3.5mm
 2 entradas de micrófono
 1 entrada de guitarra

POTENCIA
 CA 100-240V ~ 50/60Hz

ACCESORIOS
 mando a distancia
 1 micrófono con cable
 Cable auxiliar (3.5mm)

PRODUCTO
 1057 mm (H) x 348 mm (D) x 356 mm (L)
 Peso neto: 17,90 kg

CAJA INTERIOR
 1 pieza
 1150 mm (H) x 400 mm (D) x 415 mm (L)
 Peso bruto: 21,30 kg
 Código: 3700460206512

CONTENEDOR DE CARGA
 20 pies: 140 piezas
 40 pies: 295 piezas
 40 pies HQ: 350 piezas

Specifications are subject to change without notice (design, colours, functions...). © MUSE 2019
 NEW-ONE S.A.S - La Mission - 10, rue de la Mission - 25480 Ecole-Valentin - FRANCE • Tel.: 33 (0)3 81 53 73 78 • Fax.: 33 (0)3 81 53 09 58
 E-Mail: contact@muse-europe.com • Web.: www.muse-europe.com