

# MUSE

Collection of inspiration



M-051 RW



M-051 R

## TRAGBARES 2-BAND-RADIO

2-Band: UKW/MW

### FUNKTIONEN

Schwenkbare UKW-Teleskopantenne  
Ein-/Ausschalter und Lautstärkereglер  
Bandumschalter  
Tragegriff

### ANSCHLÜSSE

Aux-Eingang (Line-in für MP3)

### SPANNUNGSVERSORUNG

AC: 230 V~ 50 Hz  
Integriertes Netzkabel mit Staufach  
DC: 4 x 1,5 V=C/R14/UM2 Typ Batterien  
(gehören nicht zum Lieferumfang)

### PRODUKT

131 mm (H) x 87 mm (B) x 183 mm (L)  
Gewicht Netto: 0,62 kg

### VERPACKUNG

140 mm (H) x 93 mm (B) x 185 mm (L)  
Gewicht Brutto: 0,71 kg  
Code: 3700460203306

### UMVERPACKUNG

10 Stück  
300 mm (H) x 200 mm (B) x 480 mm (L)  
Gewicht Brutto: 7,35 kg  
Code: 13700460203303

### CONTAINERLADUNG

20 Fuß: 9180 Stück  
40 Fuß: 19030 Stück  
40 Fuß HQ: 23740 Stück

## RADIO PORTATIL 2 BANDAS

2-bandas: FM/AM

### FUNCIONES

Antena FM telescópica  
Power ON /OFF en boton de rotacion del volumen  
Selector de banda  
Correa de muñeca

### CONEXIONES

Entrada auxiliar Jack 3,5mm

### ALIMENTACION

AC: 230V ~ 50Hz  
Espacio para guardar cable de corriente  
DC : 4 x 1.5V=C/R14/UM2 baterias no incluidas

### PRODUCTO

131mm (H) x 87mm (W) x 183mm (L)  
Peso Neto: 0.62 kg

### CAJA INTERIOR

140mm (H) x 93mm (W) x 185mm (L)  
Peso en bruto: 0.71 kg  
Codigo: 3700460203306

### CAJA DE EXPORTACION

10 piezas  
300 mm (H) x 200 mm (W) x 480 mm (L)  
Peso en bruto: 7.35 kg  
Codigo: 13700460203303

### CARGA DEL CONTENEDOR

20ft: 9180 piezas  
40ft: 19030 piezas  
40 ft HQ: 23740 piezas