



## Produktinformationsblatt

Version 1 / 15.01.23

# ABSINA LADEGERÄT A7500

## AUTOBATTERIELADEGERÄT 12V/24V

Kompaktes, robustes und vollautomatisches 10-Stufen-Ladegerät für 12V/24V Batterien. Das Ladegerät mit einem maximalen Ladestrom von 7.5A verfügt über Ladeschutzmechanismen und eine Vielzahl von Funktionen wie Wartung, Reparatur, Lithium-Lademodus, COLD/AGM und vieles mehr.

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Das intelligente 10-Stufen Batterieladegerät mit Spannungserkennung reaktiviert mit dem Reparatur Modus tiefentladene Akkus, lädt diese schonend & schaltet bei Vollladung automatisch auf Erhaltungsladung um.
- Geeignet 12V/24V Blei Akkus (Nass/Wet, Gel, MF/wartungsfrei, AGM, CA, VRLA, EFB) bis 240Ah und 12,8V Lithium Akku (4-Zellen LiFePO4) mit 10-80Ah - KFZ Ladegerät ideal für Auto, Motorrad, Wohnmobil, Rasentraktor, Traktor & Motorboot.
- Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, Überladung, Überhitzung & Funken - Ladegerät mit integriertem Sicherheitstimer, Akku-Defekt-Erkennung & automatischer Ladesteuerung sorgt für ein längere Batteriebensdauer.
- IP65 Zertifizierung - Das strahlwassergeschützte, staubdichte, UV-beständige sowie stoß- und schlagfeste Gehäuse ermöglicht das Laden auch bei Regen.
- Im Lieferumfang sind Polklemmen sowie Ringösenklemmen mit Wechselstecker für eine dauerhafte Montage an der Batterie enthalten.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Akkutyp: Blei & LiFePO4

Akkuspannung: 12V & 24V

max. Ladekapazität Bleiakku: 240Ah

Max. Ladekapazität LiFePO4: 80Ah

Ladestrom: 7500mA

Ladekontrollanzeige: 25%/50%/75%/100%

Akku Defekterkennung: Ja

Schutzklasse: IP65

Ladesteuerung: Vollautomatisch

Versorgungsspannung: 100-240V AC 50-60Hz

Wechselkupplung: Polklemmen & Ringösenklemmen

## ARTIKELDATEN

Produktname: Ladegerät A7500

Artikelnummer: 301015

Zolltarifnummer: 85044060900

Lieferumfang: Ladegerät A7500, Wechselstecker Polklemmen & Ringösenklemmen, Anleitung

Verpackungsart: Karton

## VOLUMETRISCHE DATEN

### Produkt

Abmessungen: 237x106x62mm

Gewicht: 1020g

### Produkt + Verpackung

Abmessungen: 333x182x69mm

Gewicht: 1220g

EAN: 4260368689170

### Verpackungseinheit

Anzahl: 10

Abmessungen: 390x380x340mm

Gewicht: 12700g

EAN: 4260368689187

### HOHE KOMPATIBILITÄT

Aufladen von Bleisäure & Lithium Batterien bis zu **240Ah**

Bleisäure Lithium  
Wet Gel MF AGM CA VRLA EFB **LiFePO4**



1.80m 1.40m



**WHAT'S  
IN THE  
BOX**

0.40m

### EINFACHE BEDIENUNG

Erkennt automatisch Batterie, Spannung und den notwendigen Ladestrom

**7.5A** 12V | 24V



[www.absina.com](http://www.absina.com)

ABSINA GmbH . Carl-Benz-Straße 9 . 74722 Buchen . GERMANY

**ABSINA**