

NT 30/1 TACT L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.



Bestell-Nr.

1.148-201.0

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikkvorbereitung

Technische Daten

EAN-Code		4039784973299
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	13,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	17,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse	■	
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■	
Antistatikkvorbereitung	■	
Flachfaltenfilter		PES
Filterabreinigung		Automatische Filterabreinigung Tact
Stoßfester Umlaufschutz	■	
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle	■	

■ im Lieferumfang enthalten.



Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



Entnehmbares Filtergehäuse

- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfaltfilters wird unmöglich gemacht.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry	2	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	□
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm	8	6.906-512.0	Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürststreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	9	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm	10	2.889-118.0	Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	11	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	12	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste	13	6.900-425.0	Allzweckbürste PPN-Borsten	□
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN			
Autosaugdüsen			
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0 Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°			
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	16	6.902-104.0 Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kombidüsen, trocken			
Kombidüse, DN 35, 270 mm	17	6.906-511.0 Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel			
Saugpinsel DN 35	18	6.903-862.0 Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohre, Edelstahl			
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	19	2.889-192.0 Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall			
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	20	2.889-191.0 Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-134.0 Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-135.0 Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	23	2.889-136.0 Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	24	2.889-137.0 Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	25	2.889-138.0 Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	26	2.889-139.0 Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-140.0 Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	28	2.889-141.0 Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	29	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	30	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	31	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets				
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	32	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 30/1	33	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>
FILTER T / NT				
Flachfaltfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfaltfilter HEPA-14 (H14)	34	6.904-242.0	Flachfaltfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltfilter Safety/HEPA	35	6.907-671.0	Flachfaltfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb				
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	36	6.904-287.0	Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
Stofffilter				
Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	40	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend				
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	41	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	<input type="checkbox"/>
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Universal-Handwerk- und Gewerbeset DN 35	42	2.637-595.0	Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Zubehörset Autoreinigung	43	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	44	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me	45	2.863-027.0	Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	46	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	47	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.