

## NT 30/1 TACT TE H

Mit einer garantierten Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent ist der Nass-/Trockensauger 30/1 Tact Te H erste Wahl zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



Bestell-Nr.

1.148-237.0

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278061306
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	14,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	19,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

### Ausstattung

Sicherheitsfiltersack	Stück	1
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Edelstahl
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksystem		■
Flachfilter		PTFE HEPA
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Automatische Filterabreinigung Tact
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1
Behältermaterial		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.




## Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.



## Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519


- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.



## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>				
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)	2	6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
	4	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
<b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>				
Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	9	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	10	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	12	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	13	2.889-192.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	14	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. ■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher. □
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	24	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
<b>Reparatursets</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	25	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. □
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>			
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	26	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. ■
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. □
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Bohrstaubdüse DN 35	28	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



29



30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	29	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.