

## NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.



**Bestell-Nr.** 1.428-620.0

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784724921
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	48
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	72
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	10,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	14,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	490 × 390 × 780

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	400
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Patronenfilter</b>		Papier ■
<b>Ablassschlauch</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		Papier ■
<b>Stopplenkrolle</b>		II
■ im Lieferumfang enthalten.		■



## Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



## Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Patronenfilter Papier</b>				
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet.	■
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	2	5.031-718.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	3	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	4	6.902-009.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Sowohl auf der Schlauch- als auch auf der Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>Krümmen sonstige</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	5	6.900-519.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	6	6.903-141.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste	7	6.900-425.0	Allzweckbürste PPN-Borsten	■
Allzweckbürste DN 35	8	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	□
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm	10	6.906-512.0	Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	11	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, NT, DN 35, Kunststoff, 210 mm	12	6.900-385.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 370 mm	13	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 250 mm	14	6.906-240.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	16	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	17	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>				
Kombidüse, DN 35, 270 mm	18	6.906-511.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>				
Rohrbürste 35/100	19	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	20	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	21	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>				
Turbo Polsterdüse DN35/32	22	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	23	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	24	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	25	6.902-154.0	0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaageinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff	26	6.900-384.0	Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>				
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	27	4.440-626.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	28	6.906-237.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	29	6.906-241.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	30	4.440-653.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	31	6.906-275.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	32	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	33	6.906-500.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	34	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>			
Reparaturset (DN 35) Nass-/Trockensauger	35	2.639-682.0	Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. <input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	36	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	37	4.440-287.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>			
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel	38	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Bohrstaubdüse DN 35	39	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	40	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	41	6.904-285.0	5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Nassfilterbeutel</b>			
Nassfilterbeutel	42	6.904-211.0	Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	43	6.906-103.0	Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Anschlussmuffe C DN 35	44	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	45	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	46	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	47	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	48	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	49	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	50	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	52	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	53	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.