

EISMASCHINE Doppio nero



- Doppel-Eismaschine mit zwei getrennt bedienbaren Eisbehältern
- Gleichzeitiges Herstellen unterschiedlicher Eiskreationen
- Volumen für ca. 2,4 Liter Eiscreme (jeweils ca. 1,2 Liter je Behälter)
- Sahneeiscreme in ca. 30 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten)
- Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung
- Zwei entnehmbare Edelstahl-Eisbehälter zur leichten Reinigung
- Einfache Bedienung durch praktischen Drehregler
- Gefrierbereich bis ca. -35 °C
- Robuster Motor, für Dauerbetrieb geeignet

- Leistung: 250 W, 220–240 V~, 50 Hz
- Volumen: für ca. 2,4 Liter Eiscreme
- Maße (BxTxH): ca. 40,9 x 30,7 x 38 cm
- Kabel: ca. 115 cm
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: ca. 17,5 kg
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Zubehör: Bedienungsanleitung mit Rezepten, Messbecher, Spatel



Zwei getrennt bedienbare Eisbehälter



Entnehmbare Edelstahl-Eisbehälter



Je Eisbehälter ca. 1,2 Liter



Bestell-Nr.: 48835
VE: 1
PE:

EAN: 40 11689 488351
VE-EAN: 40 11689 488351

UVP: 399,99 €

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.)
Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

© UNOLD AG

Logistikangaben

Zolltarif Nummer	84186900990	
Steckerart	Schutzkontaktstecker abgewinkelt CEE 7/7	
Kabellänge	ca. 120	cm
Kabelfarbe	48830 Weiß, 48835 Schwarz	
Schutzklasse		
Raumgröße		m ²
Schutzart		
Akkuladezeit		Minuten
Aufheizzeit		Minuten
Lautstärke		
Stromverbrauch in Watt		Watt
Gehäusetemperatur		°C
Kühlmittel		
Backformmaße (LxB/TxH)		cm
Waffelgröße		cm
Papierfiltergröße		
Kaffeetemperatur		°C
Gerätemaße (LxB/Tx H)	ca. 40,9 x 30,7 x 39,4 cm	cm
Gerätegewicht	17,5	kg
Material	Kunststoff/Edelstahl	
Bedienungsanleitung	D/GB/F/NL/IT/ES/PL	
Verkaufsverp. (LxB/TxH)	ca. 47,2 x 36,5 x 47,9	cm
Verkaufsverpackung	ca. 19	kg
Verpackungssprachen	D/GB/F/NL/IT/ES/PL	
Verkaufsverpackung Art	Kartonage	
Verkaufsverpackung-Kunststoff	0,428	kg
Verkaufsverpackung-Papier	1,082	kg
Verkaufsverpackung Verbund	0,0005	kg
VE-Einheit (LxB/TxH)	ca. 48,4 x 37,6 x 49,4	cm
VE-Einheit netto	ca. 19	kg
VE-brutto	ca. 20	kg
Palette Stück	12	Stück
Palette Verkaufseinheit (VE)	12	VE
Palette Lagen	3	Stück
Palette Lage Stück	4	Stück
Palette Lage Verkaufs. (VE)	4	VE
Palette Gewicht kg	ca. 270	kg
Palettenmaße cm	ca. 120 x 80 x 163	cm
Container 20'		Stück
Container 40'		Stück
Container 40'HC		Stück
GS		
RoHS		
CE		
VDE		
WEEE		
Pah		
LFBG		