

ESGE-Zauberstab® Edition Petticoat



- Stufe 1: 11.500 U/Min.
- Stufe 2: 16.000 U/Min.
- Sicherheits-Twinschalter
- Ergonomisches Griffdesign
- Kurzbetriebszeit: 5 Minuten
- Langlebiger, robuster AC-Motor, Made in Switzerland
- Flüssigkeitsmenge: ca. 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßdurchmesser)
- Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
- Lebenslange Garantie

- Leistung: 180 W, 220–240 V~, 50/60 Hz
- Stufe 1: 11.500 U/min, Stufe 2: 16.000 U/min
- Maße (BxTxH): ca. 6,6 x 11,2 x 34,2 cm
- Spiralkabel: ca. 60 cm, ausziehbar bis zu 150 cm
- Farbe: Schwarz/Weiß
- Typ: M 180 Jubiläum
- Gewicht: ca. 0,96 kg
- Material: Kunststoff/Metall
- Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Fleisch- und Gemüsemesser, Processor schwarz, Zauberbasis schwarz, ESGE Koch- und Zauberbuch inkl. veganer Rezepte, Bedienungsanleitung mit Rezepten



ESGE Koch- und Zauberbuch inkl. veganer Rezepte



Processor



Zauberbasis



Bestell-Nr.: 99205
 VE: 2
 PE:

EAN: 40 11689 992056
 VE-EAN: 40 11689 922053

UVP: 249,99 €

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.)
 Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

© UNOLD AG