



## CARRERA RC - 2,4GHz Purple Rocket -PX- Carrera Profi RC № 370183025 - PRELIMINARY

### Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150143376
VE:	2
Volumen (cbm):	0,029
Maße (LxBxH in cm):	32,5 x 41,0 x 22,0
Gewicht (kg):	3,8

### Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150143369
VP-Typ:	OPEN BOX
Volumen (cbm):	0,013
Maße (LxBxH in cm):	39,5 x 21,0 x 15,8
Gewicht (kg):	1,4

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	14+

### Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHZ D/P
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:18
Länge (cm):	27,5
Geschw. bis zu (km/h):	50

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	15
Ladezeit ~(Min.):	80
Ladegerät enth.:	5V 1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 6,4V 1300mAh 2S LiFePo4 x , 2 x AA LR06

RC BUGGY \* CARRERA PROFI RC \* DIGITAL/PROPORTIONALE LENK- UND FAHRFUNKTION \* EXTREME SPEED: bis zu 50 km/h \* ALLRADANTRIEB \* 2x METALLGETRIEBE (Differential) \* SPRITZWASSERGE SCHÜTZT \* HIGH PERFORMANCE DRIFTING \* ÖLDRUCKSTOßDÄMPFER - vollgefedertes Fahrzeug \* incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku \* incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

### Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller \* READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



www.carrera-toys.com

Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria  
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-revell.com  
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong  
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com