



CARRERA RC - 2,4GHz Carrera Factory Racing #21 № 370201070 - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150143000
VE:	4
Volumen (cbm):	0,044
Maße (LxBxH in cm):	37,5 x 35,5 x 33,0

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150141839
VP-Typ:	OPEN BOX
Volumen (cbm):	0,010
Maße (LxBxH in cm):	34,5 x 15,5 x 18,0

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	6+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHZ Full Function
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:20
Länge (cm):	25,7
Geschw. bis zu (km/h):	12

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	20
Ladezeit ~ (Min.):	50
Ladegerät enth.:	0.5A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 3,2V 320mAh 1S LiFePo4
	x , 2 x AAA LR03

RC BUGGY * Volle Fahr- und Lenkfunktion * Vollgefedertes Fahrzeug * Luftreifen * Differenzialgetriebe * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



www.carrera-toys.com

Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-revell.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com