



CARRERA RC - 2,4GHz Mario Kart(TM) Pipe Kart, Yoshi № 370200988P

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150131946
VE:	4
Volumen (cbm):	0,049
Maße (LxBxH in cm):	41,5 x 29,0 x 41,0
Gewicht (kg):	3,8

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150131939
VP-Typ:	OPEN BOX
Volumen (cbm):	0,010
Maße (LxBxH in cm):	27,0 x 19,5 x 19,5
Gewicht (kg):	0,8

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	6+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHZ Full Function
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:18
Länge (cm):	21
Geschw. bis zu (km/h):	9

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	30
Ladezeit ~(Min.):	50
Ladegerät enth.:	500mA USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 3,2V 320mAh 1S LiFePo4 x , 2 x AAA LR03

RC KART * ORIGINAL LIZENZ * Volle Fahr- und Lenkfunktion * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 0,5A USB-SCHNELLLADEKABEL * Luftreifen

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 0,5A USB Ladekabel und Batterien



www.carrera-toys.com

Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-revell.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshtsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com