

## Power Pack

00201709 Power Pack "Performance 10", 10000mAh, 3 Ausgänge: USB-C, 2x USB-A, Anthr.



### Highlighttext:


- schnell laden, unterwegs laden: Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Geräte mit Strom – egal ob im Büro, Flugzeug oder am Strand
- Power Pack sorgt für den Energieschub unterwegs
- optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co
- zertifizierte Zellen für höchste Qualität und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz
- klein und leicht: Das mobile Ladegerät passt in jede Tasche und ins Handgepäck
- maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhörer
- eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 85 Stunden länger zu nutzen
- über den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 7,5 Stunden vollgeladen
- integriertes LED-Display: zeigt genau von 1 bis 100 Prozent, wie viel Power noch zur Verfügung steht
- Eingang: USB-C
- 3 Ausgänge: 1x USB-C, 2x USB-A

### Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Farbton: Anthrazit
- Anschluss Ausgang: USB-C-Kupplung, USB-Typ-A-Kupplung
- Anschluss Ausgang 1 / Spannung 1 / Stromstärke 1: USB-C-Kupplung / 5 V / 3 A
- Anschluss Ausgang 2 / Spannung 2 / Stromstärke 2: USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 3 A
- Anschluss Ausgang 3 / Spannung 3 / Stromstärke 3: USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 3 A
- Anschluss Eingang: USB-C-Kupplung
- Anzahl Ausgänge: 3
- Kapazität: 10000 mAh
- Ladegeschwindigkeit: Fast Charge
- Zusatzfunktionen: Kurzschlusschutz/Überentladungsschutz/Überhitzungsschutz/Überladeschutz
- Gehäuse Breite: 6,8 cm
- Gehäuse Höhe: 13,9 cm
- Gehäuse Tiefe: 1,6 cm
- Gewicht: 207 g
- Batterietyp: Integrierter Li-Polymer-Akku
- Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone

### Lieferumfang:

- 1 Power Pack "Performance 10"
- 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Länge: 0,30 m
- 1 Bedienungsanleitung

|  |             |          |    |    |       |
|--|-------------|----------|----|----|-------|
| <br>4 047443 514714 | Marke       | Art.Nr.  | VE | MB | Menge |
|  | <b>hama</b> | 00201709 | 8  | 1  | 1     |