
SAMSUNG


BN68-17902A-00


Unpacking and Installation Guide
Guide de déballage et d'installation
Guía de desembalaje e instalación
Manual de desempacotamento e instalação
Auspacken und Installationsanleitung
Guida al disimballaggio e all'installazione
Руководство по распаковке и установке
Қаптамадан шығару және орнату нұсқаулығы
Посібник з розпаковки та встановлення
Qadoqdan chiqarish va o'rnatish qo'llanmasi

43"- 50"




55"






43"- 50"





55"

DU85**




Q6*D, Q7*D





1


43"




55"

DU85**


Q6*D, Q7*D



50"




2




3


43"- 50"




55"




4




5



6




H



	A	B	C	D	E	F	G	H
43Q6*D	38.0 inches (965.5 mm) (965,5 мм) (96.55 cm)	22.0 inches (559.4 mm) (559,4 мм) (55.94 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	24.6 inches (623.7 mm) (623,7 мм) (62.37 cm)	7.4 inches (187.6 mm) (187,6 мм) (18.76 cm)	42.5 inches (108 cm) (108 см)	18.5 lbs (8.4 kg) (8,4 кг)	19.8 lbs (9.0 kg) (9,0 кг)
50Q6*D	44.0 inches (1118.3 mm) (1118,3 мм) (111.83 cm)	25.4 inches (644.1 mm) (644,1 мм) (64.41 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	28.0 inches (709.4 mm) (709,4 мм) (70.94 cm)	7.8 inches (199.1 mm) (199,1 мм) (19.91 cm)	49.5 inches (125 cm) (125 см)	25.4 lbs (11.5 kg) (11,5 кг)	26.9 lbs (12.2 kg) (12,2 кг)
55Q6*D	48.5 inches (1232.1 mm) (1232,1 мм) (123.21 cm)	27.9 inches (708.3 mm) (708,3 мм) (70.83 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	30.5 inches (773.8 mm) (773,8 мм) (77.38 cm)	9.8 inches (249.1 mm) (249,1 мм) (24.91 cm)	54.6 inches (138 cm) (138 см)	34.2 lbs (15.5 kg) (15,5 кг)	35.9 lbs (16.3 kg) (16,3 кг)
55Q7*D	48.5 inches (1232.9 mm) (1232,9 мм) (123.29 cm)	27.9 inches (708.7 mm) (708,7 мм) (70.87 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	30.5 inches (774.1 mm) (774,1 мм) (77.41 cm)	10.1 inches (255.9 mm) (255,9 мм) (25.59 cm)	54.6 inches (138 cm) (138 см)	35.5 lbs (16.1 kg) (16,1 кг)	37.3 lbs (16.9 kg) (16,9 кг)
43DU85**	38.0 inches (966.3 mm) (966,3 мм) (96.63 cm)	22.1 inches (560.3 mm) (560,3 мм) (56.03 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	24.6 inches (624.1 mm) (624,1 мм) (62.41 cm)	7.4 inches (187.6 mm) (187,6 мм) (18.76 cm)	42.5 inches (108 cm) (108 см)	18.5 lbs (8.4 kg) (8,4 кг)	19.8 lbs (9.0 kg) (9,0 кг)
50DU85**	44.1 inches (1119.1 mm) (1119,1 мм) (111.91 cm)	25.4 inches (645.0 mm) (645,0 мм) (64.50 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	27.9 inches (709.8 mm) (709,8 мм) (70.98 cm)	7.8 inches (199.1 mm) (199,1 мм) (19.91 cm)	49.5 inches (125 cm) (125 см)	25.4 lbs (11.5 kg) (11,5 кг)	26.7 lbs (12.1 kg) (12,1 кг)
55DU85**	48.5 inches (1232.9 mm) (1232,9 мм) (123.29 cm)	27.9 inches (709.2 mm) (709,2 мм) (70.92 cm)	1.0 inches (25.7 mm) (25,7 мм) (2.57 cm)	30.5 inches (774.1 mm) (774,1 мм) (77.41 cm)	9.8 inches (249.1 mm) (249,1 мм) (24.91 cm)	54.6 inches (138 cm) (138 см)	34.2 lbs (15.5 kg) (15,5 кг)	35.7 lbs (16.2 kg) (16,2 кг)

* : 0~9, A~Z

H



	VESA A x B (mm) VESA A x B (мм)	C (mm) C (мм)	D x 4
43Q6*D	200 x 200	11-13	M8
50Q6*D			
55Q6*D			
55Q7*D			
43DU85**			
50DU85**			
55DU85**			

* : 0~9, A~Z