

# BenQ PhotoVue SW272Q - SW Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LLPLB.QBE
EAN/UPC	4718755091209



## Beschreibung

Der Fotomonitor BenQ SW272Q verwendet ein Fine-Coated-Panel, das die TÜV-Zertifizierung für hervorragende Blendschutz- und Entspiegelungsleistung erfüllt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ PhotoVue SW272Q - SW Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	SDHC card reader, SDXC Kartenleser, SD/MMC Kartenleser, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm
Gewicht	8.3 kg
Kennzeichnung	TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Thunderbolt 3, Pantone Validated

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	SDHC card reader, SDXC Kartenleser, SD/MMC Kartenleser
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, entspiegelt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	HDCP, DICOM-kalibriert, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 3D LUT, M-book Mode, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, sRGB Mode, Rec 709-Farbraum, Black Level, Delta E<1 Kalibrierung, Black & White-Modus, Uniformity Technology, CalMAN Verified, Paper Color Sync Technology, Schwenkfuß (0° - 90°), Videoformat-Support, Pantone SkinTone Validated
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - mit Fuß
Gewicht	8.3 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort 1.4   Thunderbolt 3 / USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W)   Kopfhöreranschluss   2 x USB 3.1 Downstream   USB Upstream (Typ B)
	<b>Mechanisch</b>

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Schattierungshaube, Netzkabel, Hotkey Puck G3
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort   1 x HDMI-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel   1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Thunderbolt 3, Pantone Validated
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	35 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch (max.)	160 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Palette Master Ultimate
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Ständer / mit Schattierungshaube - Breite: 38.63 cm - Tiefe: 27.06 cm - Höhe: 62.61 cm - Gewicht: 4.92 kg   Mit Schattierungshaube - Breite: 46.32 cm - Tiefe: 36.48 cm - Höhe: 62.61 cm - Gewicht: 9.4 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.