

BenQ BL3290QT - BL Series - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | BenQ |
| Hersteller Art. Nr. | 9H.LLMLA.TPE |
| EAN/UPC | 4718755090745 |



Beschreibung

Der BL3290QT steigert die Gesamtproduktivität, da ein USB-C-Kabel und ein integrierter USB-Hub alles miteinander verbinden. Mit seinen tadellosen Details und seiner Qualität bietet das BL3290QT ein Design, das bei der Arbeit ein hohes Maß an Eleganz ausstrahlt.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | BenQ BL3290QT - BL Series - LED-Monitor - 80 cm (31.5") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (Querformat) | 71.46 cm x 25.15 cm x 59.77 cm |
| Gewicht | 10.1 kg |

| | |
|-----------------------|--|
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze |
| Kennzeichnung | HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 80 cm (31.5") |
| Daisy-Chaining | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, flimmerfreie Technologie, M-book Mode, K Locker, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, Movie Mode, Brightness Intelligence Technology, ePaper-Modus, Eye Reminder-Technologie, Coding-Modus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.46 cm x 25.15 cm x 59.77 cm - mit Standfuß (Querformat) |
| Gewicht | 10.1 kg |

Audioeingang

| | |
|--------------------|------------------------|
| Typ | Mikrofon |
| Mikrofonfunktionen | Geräuschkunterdrückung |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivität

| | |
|--|---|
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.2 USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 65 W) USB-C Downstream (BC 1.2) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) Kopfhöreranschluss DisplayPort-Ausgang (MST) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 40 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Ergonomisch, internes Netzteil |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-C Kabel - 1.5 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| MTBF | 60,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 152 Watt |
| Energierversuch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Ständer (Querformat, niedrigste Position) - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 25.15 cm - Höhe: 48.81 cm - Gewicht: 10.1 kg Mit Ständer (Querformat, höchste Position) - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 25.15 cm - Höhe: 59.77 cm - Gewicht: 10.1 kg Mit Standfuß (Hochformat) - Breite: 42.87 cm - Tiefe: 25.15 cm - Höhe: 73.59 cm - Gewicht: 10.1 kg Ohne Fuß - Breite: 71.46 cm - Tiefe: 6.26 cm - Höhe: 42.87 cm - Gewicht: 7.2 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 12.6 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Bronze |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.