

# BenQ GW2790 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LLTLJ.LBE
EAN/UPC	4718755093050



## Beschreibung

BenQ GW2790 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ GW2790 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.2 cm x 18.2 cm x 44.9 cm
Gewicht	5 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland, HDCP 1.4, Eyesafe Certification

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Ppi	82
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, ePaper-Modus, Coding-Modus, MediaSync
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 18.2 cm x 44.9 cm - mit Fuß
Gewicht	5 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort 1.2   USB-C   Kopfhörer
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	TUV Rheinland, HDCP 1.4, Eyesafe Certification
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 18.2 cm - Höhe: 44.9 cm - Gewicht: 5 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 38.4 cm - Gewicht: 5 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.