

BenQ PD3225U 80.01CM 31.5IN IPS LED - 80,01 cm

3840X2160 400CD/M216:9-UHD16:9-U

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LLYLA.TBE
EAN/UPC	4718755093265



Beschreibung

BENQ PD3225U 80.01CM 31.5IN IPS LED, 3840X2160 400CD/M216:9-UHD16:9-U

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ	Flachbildschirm (TFT/LCD)
Produktfeatures	Slim-Gehäuse
Farbe	Schwarz

Anzeige

Bilddiagonale (cm)	80 cm
Bilddiagonale (Zoll)	31,5 "
Auflösung	3840 * 2160
Auflösungsstandard	UHD (3840x2160)
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	2000:1
Paneltyp	IPS

Schnittstellen/Konnektivität

Video-Schnittstellen	DisplayPort; HDMI
PC-Schnittstellen	Thunderbolt; USB Typ C

Audio

Lautsprecher	Ja
--------------	----

Technische Daten

Verstellbarkeit	Höhenverstellbar; Neigbar
-----------------	---------------------------

Sonstiges / Zubehör

Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---