



ANSMANN LED Taschenlampe T12000FR

- Professionelle LED-Metalltaschenlampe mit 120W COB-LED
- Fokussierbare Spezial-Linse
- 4 Leuchtfunktionen: Hohe Leistung / Mittlere Leistung / Niedrige Leistung / Boost-Modus
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 12000 Lumen | Leuchtweite bis zu 165 m
- Leuchtdauer: max. 12 Std. | Schutzgrad: IPX5 + IK07
- Inklusive Li-Ion Akkupack - 7.4V | 5000mAh | 37Wh
- Ladezeit ca. 6 Stunden
- LED-Kapazitätsanzeige
- Inkl. Powerbank-Funktion - inkludierte USB-Buchse zum Aufladen von Smartphones etc.
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	LED Taschenlampe T12000FR
Artikelnummer	1600-0595
EAN-Code	4013674198252
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Akku, Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	282,3 × 64 × 34,6 mm / 782 g
Verpackung + Produkt	70 × 70 × 290 mm / 856 g
Verpackungseinheit	4 Stück (291 × 81 × 307 mm)

