



ANSMANN Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex

- Robustes Gehäuse mit IP65 und IK08
- Flexibler Leuchtarm mit 30cm Länge
- Inkl. Aufhängehaken und Haltemagnete
- Lichtfarbe Hauptlicht 6000K und Zusatzlicht 7000K
- Farbwiedergabewert CRI Ra>80
- Lichtstrom max. 1.600 Lumen, Leuchtweite bis zu 100 m
- Leuchtdauer bis zu 16 Std., Ladezeit ca. 3.5 h
- Stromversorgung Li-Ion-Akkupack mit 3.7V | 4.400mAh | 16.28Wh
- Verpackung in Kartonbox
- Leistungsdaten:

Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
Leuchtarm	100 m	350 Lumen	2.200 Lux	12 Std.
25%	15 m	380 Lumen	700 Lux	16 Std.
50%	30 m	800 Lumen	1.500 Lux	7,5 Std.
100%	50 m	1.600 Lumen	3.000 Lux	3,5 Std.

INFORMATIONEN

Produktname Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex
Artikelnummer 1600-0565
EAN-Code 4013674195329
Zolltarifnummer 85131000000
Materialgruppe 02
Lieferumfang Leuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt 171 × 76,5 × 40,7 mm / 391 g
Verpackung + Produkt 110 × 40 × 218 mm / 489 g
Verpackungseinheit 20 Stück (370 × 235 × 275 mm)

