

Industrieller Medienverteiler

Bestellnr. 25405




- Mit dem neuen industriellen Medienverteiler aus der AMAXX® Familie bietet MENNEKES ein Produkt zur Erweiterung von Netzwerklösungen
- Anschlussfertig verdrahtet
- Oberteil Lichtgrau (RAL 7035), auf Anfrage auch Gelb (RAL 1021) lieferbar
- Gehäuse seitlich anschraubt

Technische Daten

SCHUKO®	2
Datensteckdosen	1 Cepex-Datendose (schwarz RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen
Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> • Patch- und Montagefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M 6 zum optionalen Anschluss eines externen Erdleiters
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Klettverbinder zur Befestigung eingebauter Komponenten auf der Bodenplatte • 2 Verschraubungen M 40 mit Mehrfachdichtung, 6 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 6 - 9 mm inkl. • je 5 Blindstopfen • 1 Verschraubung M 20 • 1 Schrauben-Set
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	4350 g
Höhe	520 mm
Breite	225 mm

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.