



AT 4324 Toaster

- Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.
- Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte.
- Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte.
- Zusammennklappbarer Brötchenaufsatz.
- Röstzeitelektronik mit Temperatursensor.

Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	850 Watt
Farbe / Material	weiß / Kunststoff
Kabellänge	80 cm
Maße der Verpackung	30,5 x 20,0 x 19,8 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	1,43 kg
Maße des Produktes	28,0 x 18,2 x 18,8 cm
Nettogewicht	1,08 kg
Verpackungseinheit	4 Stk.
EAN	4008146044083
Weitere Besonderheiten	- Automatische Abschaltung: ja

Produktdetails



Gleichmäßiges Toasten
Brot Scheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.



Praktisch
Defroster-Stufe, Aufwärmstufe und separate Auslösetaste.



Leichte Reinigung
Dank Krümelschublade ist der Toaster einfach zu reinigen.



Allrounder
Dank des Brötchenaufsatzes ist das gleichzeitige Toasten von Brotscheiben und Erwärmen von Brötchen möglich.