



### HV 7173 Kabelloser 2in1 Hand- und Stielsauger

- **Lange Laufzeit** von ca. 32 Minuten im Eco-Modus und ca. 18 Minuten im Power-Modus dank leistungsstarkem 18,5V Lithium-Ionen-Akku
- **2-in-1 Funktion mit zwei Leistungsstufen**  
entnehmbarer Handstaubsauger für einen vielseitigen Einsatz
- **Schnelle Reinigung**  
einfache Entnahme des Staubbehälters und des Filters
- **Effiziente Staubaufnahme**  
durch motorisierte Bürstenwalze mit LED
- **Faltbarer Griff**  
bequemer an tiefe Stellen gelangen und platzsparend zu Verstauen

## Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	120 Watt
Farbe / Material	schwarz / weiß
Maße der Verpackung	66,0 x 42,5 x 14,0 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	4,02 kg
Maße des Produktes	24,0 x 22,0 x 117,0 cm
Nettogewicht	2,45 kg
Verpackungseinheit	2 Stk.
EAN	4008146042416
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Volumen Staubbehälter: 0,65 Liter</li><li>- Akku: Li-Ion: 18,5 V 2.000 mAh</li><li>- Laufzeit/Leistung (Eco): 32 Minuten</li><li>- Ladezeit: 4-5 Std.</li></ul>

## Produktdetails



**2-in-1 Funktion**  
Entnehmbarer Handstaubsauger für einen vielseitigen Einsatz im Alltag.



**Perfekte Reinigung unter Möbeln**  
Der faltbare Handgriff sorgt für eine mühelose und gründliche Reinigung unter den Schränken oder dem Bett.



**Praktische Verstaufunktion**  
Einfach den Handgriff einklappen und den Sauger ganz einfach verstauen.



**Mühelose Autoreinigung**  
Einfach den Handsauger entnehmen und mit der Autoreinigung starten.



**Im Lieferumfang**

Hand- und Stielsauger, Ver-  
bindungsstück, Fugendüse  
und Möbelpinsel.