



PG 8113 SENOA BOOST

- keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse
- schneller Grillstart: Von 0 auf 500°C in nur 10 Minuten
- BoostZone – 500°C für perfekte Brandings. Volle Power durch Doppelheizungstechnologie
- Indoor und Outdoor einsetzbar
- hochwertiger Grillrost aus Edelstahl
- speziell entwickelte Reflektorschale dient der optimalen Hitzeverteilung
- Power Box mit eingebautem Sicherheitsschalter
- viele entnehmbare Teile ermöglichen eine leichte Reinigung: Windschutz, Grillrost, Powerbox und Heizung, Reflektorschale
- Thermostat mit großem Drehregler und klarer Skalierung für bessere Bedienbarkeit

Wichtige Daten im Überblick:

Leistung	3000 Watt
Farbe / Material	schwarz / silber / Edelstahl / Kunststoff
Kabellänge	200 cm
Maße der Verpackung	80,5 x 21,2 x 45,5 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	5,98 kg
Maße des Produktes	62,0 x 41,0 x 16,5 cm
Nettogewicht	4,23 kg
Verpackungseinheit	1 Stk.
EAN	4008146034565
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Grillfläche Maße: 41,5 x 24 cm (ca. 996 cm²) - Automatische Abschaltung: ja - Ein-Aus-Taste: nein - Kontrollleuchte: ja - Temperaturregelung: stufenlos - Timer: nein - Spannung: 230,0 Volt
Zubehör	Art.-Nr. SU 8121 Standuntergestell SENOA, EAN 4008146036125

Produktdetails



Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



SafeTouch: Auch im Betrieb werden alle berührbaren Oberflächen nicht zu heiß



Wasser in der Reflektorschale: für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung



BoostZone: Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



Einfaches Grillen: Temperatu-
ren bis 320 °C