

KOMPAKTES DESIGN: PERFEKT FÜR SCHNELLE GRILLGERICHTE.



PG 8554 Tischgrill mit Grillrost

Die USP auf einen Blick:

- **Grillrost aus Edelstahl**
Für perfekte Grillergebnisse bei Bratwurst, Fleisch und Grillgemüse
- **Einfache Bedienung**
Temperatur einfach über den Drehregler einstellen
- **Mühelose Reinigung**
Dank einfachem Aufbau und entnehmbaren Teilen
- **Schnelle Aufheizzeiten**
Für einen schnellen und flexiblen Einsatz

Produktdetails



Edelstahl-Grillrost

Für perfekte Grillergebnisse und gute Wärmeverteilung.



Einfache Bedienung

Temperatur einfach über Drehregler einstellen.



Mühevolle Reinigung

Einfacher Aufbau und entnehmbare Teile.



Wenig Geruch und Rauch

Einfach Wasser in die Grillauffangschale füllen und Fettbrand vermeiden.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	2.300W
Farbe	Schwarz
Art der Grillfläche	Edelstahl-Grillrost
Ein-Aus-Schalter	Drehregler
Temperaturregelung	Thermostatgesteuert
Grillfläche	37 x 29 cm (900 cm ²)
Gewicht des Produktes	ca. 1,90 kg
Gerätemaße	42 x 33 x 9 cm

Gewicht Buntkarton	Ca. 2,50 kg
Verpackungsmaße	43 x 35 x 11 cm
VE	2
EAN-Code	4008146043185