



**Mit dem G2755HSU mit VA-Panel-Technologie und 1ms MPRT sind Sie immer einen Schritt voraus**

Erleben Sie mit dem 27-Zoll-Monitor (68.5 cm) G2755HSU mit VA-Panel-Technologie, einer schnellen Bildwiederholffrequenz von 100Hz und einer MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms, eine herausragende Spielqualität. Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Spielerlebnis mit der FreeSync-Technologie und der Black-Tuner-Funktion, die dafür sorgt, dass auch in dunklen Szenen jedes Detail klar erkennbar bleibt.



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.



VA PANEL TECHNOLOGIE

Die VA Panel Technologie garantiert ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, das alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbar macht.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Bilddiagonale</b>                   | 27", 68.5cm   |
| <b>Panel-Technologie</b>               | VA, matte Oberfläche  |
| <b>Physikalische Auflösung</b>         | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| <b>Bildformat</b>                      | 16:9  |
| <b>Helligkeit</b>                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>              | 4000:1  |
| <b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b> | 80M:1   |
| <b>Reaktionszeit (MPRT)</b>            | 1ms   |
| <b>Blickwinkel</b>                     | horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| <b>Farbunterstützung</b>               | 16.7mln   |
| <b>Horizontalfrequenz</b>              | 30 - 110kHz   |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>             | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"   |
| <b>Pixelabstand</b>                    | 0.311mm   |
| <b>Farbe</b>                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Video Eingang</b>       | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| <b>USB HUB</b>             | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| <b>HDCP</b>                | ja  |
| <b>Kopfhörer Anschluss</b> | ja  |

## 03 FEATURES

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Blaulicht Reduktion</b>          | ja  |
| <b>Flicker Free LED</b>             | ja  |
| <b>Adaptive Sync -Unterstützung</b> | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz   |
| <b>OSD Menu Sprachen</b>            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| <b>Bedientasten</b>                 | Ein/Aus, Menü, Auf/Rechts/Lautstärke, Ab/Links/Schwarz Tuner/MBR/AMD FreeSync/Nachtmodus-Taste, Eingangswahl/Beenden  |
| <b>Einstellbare Parameter</b>       | Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, OD, AC, Eco, Schwarztuner, Farbsättigung, MBR, AMD FreeSync), Eingangsquelle, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzermodi, Farbeinstellungen (6-Achsen, Gamma, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), Bildanpassung (i-Style Farbe, Scharf und Weich, RGB-Bereich, Videomodusanpassung), Sprache, Setup-Menü (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, Öffnungslogo, LED), Display-Informationen, Abruf |
| <b>Lautsprecher</b>                 | 2 x 2W  |
| <b>Diebstahlschutz</b>              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISCH

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Verstellmöglichkeiten</b> | Tilt                         |
| <b>Neigungswinkel</b>        | 22° nach oben; 4° nach unten |
| <b>VESA Halterung</b>        | 100 x 100mm                  |
| <b>Kabelmanagement</b>       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz, USB, HDMI

Sonstige Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 50 - 60V, 100/240Hz

Leistungsaufnahme 21W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T 597.9 x 343 x 192.2mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 688 x 465 x 125mm

Gewicht (ohne Verpackung) 3.7kg

Gewicht (inkl Verpackung) 5.2kg

EAN code 4948570122837



