

## Artikelnummer:

ELED200132

## Beschreibung:

LED Feuchtraumleuchte PRO, 150 cm,  
50 W, 6000 lm, 4000 K (neutralweiß),  
IP65, OSRAM, Fast Connector,  
durchschleifbar



## Technische Spezifikationen

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| SKU:                  | ELED200132           |
| Farbe:                | Weiß                 |
| Leistung (W):         | 50 W                 |
| Lichtstrom (lm):      | 6000 lm              |
| lm/W:                 | 120 lm/W             |
| Farbtemperatur (K):   | 4000 K / neutralweiß |
| IP-Klassifizierung:   | IP65                 |
| Stoßfestigkeit:       | IK08                 |
| Lebensdauer:          | 50.000 h             |
| Material:             | Aluminium, Glas      |
| Temperaturbereich:    | -40 °C bis +35 °C    |
| Abstrahlwinkel:       | 120°                 |
| Farbwiedergabe (CRI): | 80                   |
| LED Typ:              | SMD 2835             |
| Netzfrequenz:         | 50/60 Hz             |
| Eingangsspannung:     | 220-240 V AC         |
| Energieklasse:        | E                    |
| Maße:                 | 1500x60x60 mm        |
| EAN:                  | 4260508899865        |
| EPREL:                | 1480859              |

