

# Schutzkontakt- Kupplungen - mit Klappdeckel deutsches System



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	7486
EAN	4024941852418
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube blau RAL 5015
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	123mm
Geräte-Breite	52mm
Geräte-Tiefe	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	mit deutschem System
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,101 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941852418
Länge	64 mm
Breite	52 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	0,102 kg
Volumen	409,344 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323642
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,153 kg
Volumen	7.140 ccm

**18 MB 120**

