

Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	31965
EAN	4024941319652
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	10h
Spannung	> 50V

Artikelbeschreibung

Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	173mm
Geräte-Breite	65mm
Geräte-Tiefe	86mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	--

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,201 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941319652
Länge	86 mm
Breite	65 mm
Höhe	173 mm
Gewicht	0,202 kg
Volumen	967,07 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834759
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,143 kg
Volumen	7.140 ccm

