

# Schutzkontakt-Anbausteckdose - belgisch/französisches System Flansch 75x75



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71028
EAN	4024941710282
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP68
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Der Anschluss ist rückwärtig, Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System
	mit Hammerzeichen
	Der Bajonettdockel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,145 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941710282
Länge	78 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,146 kg
Volumen	438,75 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835671
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,575 kg
Volumen	5.737,5 ccm

