

Kupplungen - 7-polig mit MULTI-GRIP



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	31515
EAN	4024941315159
Produktgruppe	Kupplung
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	196mm
Geräte-Breite	101.5mm
Geräte-Tiefe	106mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen

Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,461 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941315159
Länge	106 mm
Breite	101,5 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	0,462 kg
Volumen	2.108,764 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962469
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,836 kg
Volumen	17.062,5 ccm

