

Hängeverteiler - UNI - BLOCK, abhängbar




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	57119
EAN	4024941571197
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang: 1/2" Rohr mit Außengewinde Abgang: 1/2" Schnellkupplung
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)

Artikelbeschreibung

Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring (Drehstromverdrahtung).
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,328 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941571197
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,48 kg
Volumen	8.750 ccm



13MB124

Depth X

Component	Angle	IP44/IP54	IP67
16A 3pol.	straight	118	122
16A 4pol.	straight	119	124
16A 5pol.	straight	122	124
32A 3/4 pol.	straight	128	132
32A 5pol.	straight	132	132
16A 5pol.	angled	126	125
Domestic socket	straight	90	115
Operating window		90	

