

Schutzkontakt-Kupplungen - mit Klappdeckel, deutsches System



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7488
EAN	4024941852432
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	123mm
Geräte-Breite	52mm
Geräte-Tiefe	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,102 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941852432
Länge	64 mm
Breite	52 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	0,103 kg
Volumen	409,344 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323666
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,173 kg
Volumen	7.140 ccm

**18 MB 120**

