

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 12961 |
| EAN | 4024941129619 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200/346 bis 240/415V |

Artikelbeschreibung

| | |
|--------------------------------|---|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl. |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 98mm |
| Geräte-Breite | 75mm |
| Geräte-Tiefe | 105mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 75mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 75mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 60mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|-------------------------|
| | Die Neigung beträgt 20° |
|--|-------------------------|

Logistikdaten

| | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,15 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941129619 |
| Länge | 105 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Gewicht | 0,151 kg |
| Volumen | 771,75 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941962797 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 1,633 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |