

# Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 225x118



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	16060
EAN	4024941160605
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	137mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	1,185 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941160605
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,31 kg
Volumen	5.737,5 ccm

