

Wandsteckdose abgesichert - mit Fi-Schutzschalter Gehäusegröße 225x118



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15078
EAN	4024941150781
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	250mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	134mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol

Logistikdaten

Einzelgewicht	1,284 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150781
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,409 kg
Volumen	5.737,5 ccm

