

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L Duo




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89129
EAN	4024941206617
Produktgruppe	VARIABOX - L Duo
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)

Artikelbeschreibung	
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	5 x Sicherungssockel D01 1p 1 x Sicherungssockel D01 3p 1 x Sicherungssockel D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Typ A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	460mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.77
Nennstrom InA	63

Einzelgewicht	9,358 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941206617
Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	10,708 kg
Volumen	163.200 ccm



VARIABOX
by Bals

Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ <i>OTC operating window</i>	180	180
Schutzk. Steckdose/ <i>domestic socket</i>	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231