

Anbausteckdose - gerade Ausf., Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4371
EAN	4024941043717
Produktgruppe	Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	76mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	61mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,147 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941043717
Länge	61 mm
Breite	75 mm
Höhe	76 mm
Gewicht	0,148 kg
Volumen	347,7 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836708
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,57 kg
Volumen	3.750 ccm



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		