

Kupplung - mit Verschraubung, Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4532
EAN	4024941045322
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontakte	3h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V
Frequenz	400Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	152mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	67mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,203 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941045322

Logistikdaten

Länge	67 mm
Breite	62 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0,204 kg
Volumen	631,408 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819701
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2,155 kg
Volumen	5.737,5 ccm



