

Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2674
EAN	4024941026741
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	148mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	116mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,342 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026741
Länge	116 mm
Breite	90 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0,343 kg
Volumen	1.545,12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967730
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,646 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	29,0	29,0				
g	105,0	115,0				
h	138,0	150,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm² min	1	2,5				
Leiter mm² max	2,5	6				

5 MB 93