

# Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 130x120 Befestigung 108x100



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2743
EAN	4024941027434
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	136mm
Geräte-Tiefe	150mm
Flanschmaß vertikal in mm	130mm
Flanschmaß horizontal in mm	120mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	108mm
Bohrlochabstand horizontal in	100mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

Die Neigung beträgt 10°

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	1,135 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027434
Länge	150 mm
Breite	136 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	1,136 kg
Volumen	2.550 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941834025
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5,901 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	130,0	130,0	130,0
b	120,0	120,0	120,0
c	108,0	108,0	108,0
d	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	13,0	13,0	13,0
h	130,0	130,0	130,0
i	135,0	135,0	135,0
k	126,0	126,0	126,0
l	23,0	23,0	23,0
m ø	105,0	105,0	105,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50