

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 522144 |
| EAN | 4024941069861 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 |

Artikelbeschreibung

| | |
|---|--|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 1 x D01 1p 1 x D01 3p Verteiler ohne FI-Schalter |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 1 |
| Nennstrom InA | 32 |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 6,196 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941069861 |
| Länge | 370 mm |

Logistikdaten

| | |
|---------|------------|
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 6,657 kg |
| Volumen | 39.060 ccm |



