

# Wandsteckdose abschaltbar abgesichert - mit Sicherungssockel D 02 Gehäusegröße 460x180



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	175
EAN	4024941001755
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmestabilisiertem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
	Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	3,495 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941001755
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,957 kg
Volumen	26.400 ccm

