

Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2226
EAN	4024941022262
Produktgruppe	Drehfeldrichtungsanzeiger
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Anzeige der drei Phasen	TRUE
Motordrehrichtungstester	FALSE
Berührungslose Erk. der Drehr.	TRUE
Geräte-Höhe	210mm
Geräte-Breite	82mm
Geräte-Tiefe	87mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,525 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941022262
Länge	87 mm
Breite	82 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0,526 kg
Volumen	1.498,14 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	2 ST
EAN	4024941957014

Logistikdaten

Länge	276 mm
Breite	174 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	1,162 kg
Volumen	2.808 ccm