

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	655013
Serienname:	
EAN:	4037293655132
Zolltarif:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ chrom satiniert ■ IP65 ■ max. 50W

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich.

Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt, während der nicht sichtbare Einbaugehäuse aus Eisen gefertigt ist.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Außendurchmesser (mm)	84,00	Geeignet für Klemmontage	nein
Reflektor	ohne	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	ohne	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 1-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	52,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Zamak	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Dimmung DALI-2	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Einbaudurchmesser (mm)	68,00
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	80,00
Geeignet für Stromschienenmontage	nein		