

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	L23061302
Serienname:	SMALDO
EAN:	4037293016902
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Einbauleuchte ■ rund ■ Alu ■ 6W ■ 480lm ■ 220-240V
■ 3000K ■ 35° ■ IP20

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Da außerdem die komplette Vorschalttechnik fest in der Leuchte verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät an, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	II	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	82,00	Geeignet für Klemmontage	nein
Reflektor	ohne	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	Schraubklemme	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Lichtstrom (lm)	480,00
Oberflächenschutz	unbehandelt	Art der Verdrahtung	Abschluss
Spannungsart	AC	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-25,00 bis 40,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung 1-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Lichtstärke (cd)	1.651,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	20,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	80,00
Geeignet für Einbaumontage	ja	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	6,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Einbaudurchmesser (mm)	68,00
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	17,00