

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	DD20120902
Serienname:	MIRAS S
EAN:	4037293062367
Zolltarif:	94051190900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ rund ■ schwarz ■ 80% down / 20% up ■ IP20
■ 220-240V ■ 11,7W ■ 3000K ■ 1272lm ■ CRI90



Deckenanbauleuchte mit direkten und indirekten Lichtaustritt für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Lichtverteilung ist 80% downlight (1018lm, 36° Abstrahlwinkel) und 20% uplight (254lm, 120° Abstrahlwinkel). Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Die Leuchte kann über Phasen- und abschnitt gedimmt werden. Ähnlich RAL9005.

Technische Spezifikation (EC001744)

Schutzklasse	I	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	120,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Klemmontage	nein
Anschlussart	Steckklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	schwarz	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Lichtstrom (lm)	1.272,00
Spannungsart	AC	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Lichtstärke (cd)	3.310,34	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	55,00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Reflektorfarbe	Silber	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	108,00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Nennstrom (mA)	500,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	11,70	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	nein		