

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	513421
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293513210
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ messing ■ IP20 ■ max. 50W

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Wandmontage	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Klemmontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Form	rund	Geeignet für Seilsystem	nein
Außendurchmesser [mm]	80	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	34	Geeignet für Traversenmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	55 - 55	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Lichtsensor	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmbar	ja
Reflektor	ohne	Dimmung 0-10 V	nein
Fassung	ohne	Dimmung 1-10 V	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Messing	Dimmung DALI-2	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung DMX	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DSI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2	Dimmung RF	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja		
Geeignet für Einbaumontage	ja		

Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,07
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung

