

ALVA GROUND SPIKE 170

Artikelnummer
 EL10820199
 GTIN
 4015120820199



Produktbeschreibung

- Zur vereinfachten Montage der Pollerleuchten ALVA Ø 170 mm
- Stabile Stahlausführung feuerverzinkt zum Einbringen in ein Betonfundament oder zum Eingraben in festem Erdreich
- Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräte-kategorie	Befestigung
Lieferumfang	Inklusive 3 Edelstahlmuttern mit Unterlegscheiben
Fernbedienbar	–
Konformität	RoHS
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau

Montageort	Boden
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 590 mm, Ø 145 mm
Gewicht	2700 g
Werkstoff	Stahl, verzinkt
Zulässige Umgebungstemperatur	-35 °C...+50 °C
Farbe	verzinkt

Ausführliche Produktbeschreibung

- Zur vereinfachten Montage der Pollerleuchten ALVA Ø 170 mm
- Stabile Stahlausführung feuerverzinkt zum Einbringen in ein Betonfundament oder zum Eingraben in festem Erdreich
- Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten